

Datenblatt

L-Verschraubung LJK

Temperaturbereich
-10 ... +60 °C

Betriebsdruck
-0,95 ... 8 bar

 **Hinweis**
Für Saugnapf VAS/VASB

- Umlenkung des Luftanschlusses
- Schwenkanschluss ist um 360° drehbar
- Zur Abkopplung vom Befestigungsgewinde



Allgemeine Technische Daten

Baugröße	M5	G1/8	G1/4
Bauart	Schwenkverschraubung mit Innengewinde		
Betriebsmedium	Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010 [7:-:-]		
Einbaulage	beliebig		
Befestigungsart	Befestigungsmöglichkeit des seitlichen Luftanschlusses am Außengewinde der Hohlschraube		
Vakuumananschluss	M5	G1/8	G1/4
Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... 8		


Umweltbedingungen

Baugröße	M5	G1/8	G1/4
Schwenkanschlussstück	Zink-Druckguss		
Dichtungen	Nitrilkautschuk und Stahl/Nitrilkautschuk		
Werkstoffhinweis	Kupfer-, PTFE- und silikonfrei		
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +60		
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2		

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070

Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrietypischen Atmosphäre stehen.

Abmessungen



- [1] Luftanschluss (Vakuum)
[2] Befestigungsgewinde

Vakuumananschluss	B	D	H	H1	H2	L	L1	⌀
M5	10	M5	20,3	3,8	7,5	17,5	12,5	8
G1/8	16	G1/8	30	5	10,6	28	20	13
G1/4	20	G1/4	39	8	13,5	36	26,5	17

Bestellangaben

Vakuumananschluss	Teile-Nr.	Typ
M5	151 783	LJK-M5-1/I
G1/8	151 784	LJK-1/8-1/I
G1/4	151 785	LJK-1/4-1/I