

Компактен цилиндър DPDM-25-10-P-PA

Номер на част: 4829867

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	10 mm
Ø на буталото	25 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	с едностранно действие изтегляне
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Профилна тръба
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 бар...8 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 6 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	221 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	221 Б
Движеща се маса при ход 0 mm	58 g
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	6.5 g
Основно тегло при 0 mm ход	208 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	33.5 g
Начин на закрепване	с отвор с вътрешна резба по избор:
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема