

Куплунг
EAMD-25-22-8-10X12
Номер на част: 5010861

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	8 mm
Монтажен диаметър 2	10 mm
Размер	25
Номинална дължина	22 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	3.2 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	8 Nm
Тегло на продукта	43.4 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS