


Datenblatt

Verbindungsleitung NEBV-HPG2

- Verbindungsleitung für VYKB-Ventile
- Vorkonfektioniert
- Kabellänge 0,3 m

**Allgemeine Technische Daten**

Maximale Anzahl Ventilsolenen	1
Hinweis zum Betrieb	Nur mit externer Leistungsreduzierung betreiben
Leistungsbezeichnung	ohne Schildträger
Einbaulage	beliebig

Technische Daten – Elektrischer Anschluss 1

Funktion	Feldgeräteseite Schaltausgang
Anschlussart	Kabel mit Dose
Kabelabgang	gerade
Bauform	eckig
Anschlussstechnik	Anschlussbild HP
Anzahl Pole/Adern	2
Belegte Pole/Adern	2
Befestigungsart	Push-Pull mit Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Ziehen

Technische Daten – Elektrischer Anschluss 2

Funktion	Steuerungsseite Spannungsversorgung
Anschlussart	2x Einzelader
Anschlussstechnik	offenes Ende
Anzahl Pole/Adern	2
Belegte Pole/Adern	2

Technische Daten – Elektrisch

Betriebsspannungsbereich [V DC]	0 ... 24
Schirmung	nein

Technische Daten – Kabel

Kabeldurchmesser [mm]	0,96
Leitungseigenschaft	für statische Anwendungen
Biegeradius feste Kabelverlegung [mm]	≥11

Werkstoffe

Gehäuse	PEEK
Farbe Gehäuse	grau
Isolierhülle	PVC
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III

Datenblatt


Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	0 ... +50
Lagertemperatur [°C]	-20 ... +70
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	0
Schutzart	IP40

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 nach Festo Norm FN 940070
Keine Korrosionsbeanspruchung. Gilt für kleine, optisch nicht relevante Normteile, wie Gewindestifte, Seegerringe, Spannhülsen etc., die üblicherweise nur in der Ausführung phosphatiert oder brüniert (ggf. eingeölt) am Markt angeboten werden, sowie für Kugellager (für Bauteile < KBK3) und Gleitlager.

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com



	B1	H1	L1	L2	L3
NEBV-HPG2	7	7,5	300	16	10

Bestellangaben

Elektrischer Anschluss	Länge [m]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Dose gerade, 2-polig	0,3	2	8122832	NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2