


Кабел на мотор NEBM-M40G15-EH-20-Q11N-R3LEG14

Номер на част: 5251400

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61984
Означение проводник	без носач за табелки
Тегло на продукта	8.22 kg
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Платка хибрид-куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M40x1
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	15
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	12
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Фиксираща блокировка
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Щекери и кабели
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	RJ45 и отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	14
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	12
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...850 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...630 V
Допустим ток при 40°C	31.9 A
Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV
Дължина на кабела	20 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	65.6 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	123 mm
Диаметър на кабела	16.4 mm
Допуск за диаметър на кабела	± 0,3 mm
Структура на кабела	4 x 4 mm ² + 1 x (2 x 1,5 mm ²) + 1 x (2 x 0,24 mm ² + 2 x 2 x 0,15 mm ²)

Характеристика	Стойност
Краища на жила	Кабелен накрайник
Клас защита	IP67
Указание относно класа на защита	В зависимост от колекторната плоча
Температура на околната среда	-40 °C...90 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-25 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS не съдържа халогени
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал изолационна обвивка	PP