


Racor para tubo protector

FESTO



Hoja de datos

Especificaciones técnicas – Conjunto para la instalación HMZAS-PG



Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo 2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Especificaciones técnicas – Caja de distribución HMZV



Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Especificaciones técnicas – Adaptador roscado MKA



Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	Con rosca
Temperatura ambiente ¹⁾	-40 ... 200°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	2 - riesgo de corrosión moderado
Material del racor ³⁾	Latón, Niquelado
Nota sobre el material ⁴⁾	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

1) Aplicable a MKA-PG29-M32/M40

2) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

3) Aplicable a MKA-PG29-M32/M40

4) Aplicable a MKA-PG29-M32/M40

Hoja de datos


Especificaciones técnicas – Contratuercas MKM/MKVM



Abreviatura de tipo	MKM	MKVM
Tamaño	PG 11 PG 16 PG 21 PG 29 PG 9	PG 13,5 PG 21 PG 29 PG 36 PG 48
Posición de montaje	Cualquiera	
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado	
Nota sobre el material	–	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L	VDMA24364-B1/B2-L

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc


Especificaciones técnicas – Racor roscado/unión de tubo protector MKGV/MKRL/MKRT/MKRV/MKVV



Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	Con rosca exterior
Temperatura ambiente	-40 ... 100°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado
Grado de protección	IP54
Material del racor	PA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L VDMA24364-B1/B2-L

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Datos técnicos – Distribuidor en Y (MKY)




Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Dimensiones

Dimensiones – Racor roscado de tubo protector MKVV Descargar datos CAD www.festo.com



	D	B	L	L1	≡C	≡C1
MKVV-PG-13,5-B	Pg 13,5	6	42	10	24	27
MKVV-PG-21-B	Pg 21	7	58	11	35	36
MKVV-PG-29-B	Pg 29	7	59	12	45	46
MKVV-PG-36-B	Pg 36	8	62,5	12	54	60
MKVV-PG-48-B	Pg 48	8	68	15	65	70

Referencias de pedido

Referencias de pedido - Conjunto para la instalación HMZAS-PG					
	Posición de montaje	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	Cualquiera	1 - riesgo de corrosión bajo	VDMA24364-B2-L	193124	HMZAS-PG21
		2 - riesgo de corrosión moderado		177603	HMZAS-PG-29

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido – caja de distribución HMZV					
	Posición de montaje	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	Cualquiera	2 - riesgo de corrosión moderado	VDMA24364-B2-L	175126	HMZV

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido – Adaptador roscado MKA					
	Abreviatura de tipo	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	N.º art.	Tipo	
	MKA	2 - riesgo de corrosión moderado	1879672	MKA-PG29-M32	
			193948	MKA-PG-21-PG-16-KU	
			193949	MKA-PG-29-PG-16-KU	
			1879673	MKA-PG29-M40	
			177594	MKA-PG-21-PG-29-KU	
			177595	MKA-PG-29-PG-21	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido – Contratuercas MKM/MKVM					
	Abreviatura de tipo	Tamaño	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	N.º art.	Tipo
	MKM	PG 11	2 - riesgo de corrosión moderado	177597	MKM-PG-11
		PG 16		177598	MKM-PG-16
		PG 21		177599	MKM-PG-21
		PG 29		177600	MKM-PG-29
		PG 9		177596	MKM-PG-9
		PG 13,5		7411	MKVM-PG-13,5
	MKVM	PG 21		9691	MKVM-PG-21
		PG 29		9692	MKVM-PG-29
		PG 36		7413	MKVM-PG-36
		PG 48		7414	MKVM-PG-48

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido: racor roscado de tubo protector MKGV					
	Posición de montaje	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	Cualquiera	2 - riesgo de corrosión moderado	VDMA24364-B2-L	3152612	MKGV-23-M32-B

Referencias de pedido

Referencias de pedido: racor roscado de tubo protector MKGV					
	Posición de montaje	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	Cualquiera	2 - riesgo de corrosión moderado	VDMA24364-B2-L	3152613	MKGV-36-M40

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido – Racor roscado de tubo protector MKRL					
	Posición de montaje	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	Cualquiera	2 - riesgo de corrosión moderado	VDMA24364-B2-L	177576	MKRL-16,5-PG-16
				177577	MKRL-23-PG-21
				177578	MKRL-29-PG-29
				177575	MKRL-12-PG-11
				177574	MKRL-10-PG-9

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido: racor roscado de tubo protector NKRV					
	Posición de montaje	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	Cualquiera	2 - riesgo de corrosión moderado	VDMA24364-B2-L	177569	MKRV-10-PG-9
				177573	MKRV-29-PG-29
				177572	MKRV-23-PG-21
				177571	MKRV-16,5-PG-16
				177570	MKRV-12-PG-11

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido: racor roscado de tubo protector MKVV					
	Posición de montaje	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	Cualquiera	2 - riesgo de corrosión moderado	VDMA24364-B1/B2-L	19113	MKVV-PG-13,5-B
				19114	MKVV-PG-21-B
				19116	MKVV-PG-36-B
				19115	MKVV-PG-29-B
				19117	MKVV-PG-48-B

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido: tubo protector compacto MKRT					
	Posición de montaje	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	Cualquiera	2 - riesgo de corrosión moderado	VDMA24364-B2-L	194321	MKRT-23-16,5

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido

Referencias de pedido – distribuidor en Y (MKY)					
	Posición de montaje	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	Cualquiera	2 - riesgo de corrosión moderado	VDMA24364-B2-L	193947	MKY-PG-29-2PG-21
				193946	MKY-PG-21-2PG-16

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc