


Разпределител за монтаж на панел SVS-4-1/8

Номер на част: 10192

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	4/2 моностабилен
Начин на задействане	механично
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	120 l/min
Пневматична работна връзка	G1/8
Работно налягане	0.35 МПа...0.8 МПа 3.5 бар...8 бар
Конструктивна структура	Седло бутало
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Сила на задействане	8 Б
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/8
Пневматична връзка 4	G1/8
Материал на капака	POM
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминий