


Прецизен дросел-обратен клапан GRP-70-РК-3

Номер на част: 10802

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция на дросел
Пневматична връзка 1	РК-3
Пневматична връзка 2	РК-3
Начин на задействане	ръчен
Елемент за настройка	Въртящ бутон със скала
Начин на закрепване	Вграждане преден блок
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	40.7 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока	88 l/min
Работно налягане	0 бар...8 бар
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Монтажно положение	произволно
Работно налягане от 2 към 1	0 бар...8 бар
Стандартен номинален дебит в посока на дросела от 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi)	19 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока от 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi)	20 l/min...60 l/min
Нормален дебит в посока на дросела 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min
Нормален дебит в обратна посока 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	127 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	48 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	NBR PVC
Материал на държача	Алуминиева ковка сплав
Материал РК връзки	Алуминиева ковка сплав Месинг
Материал на винтовете	Стомана