

Паралелен хващач HGPLD-63-A

Номер на част: 1132954

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	63
Ход на една челюст	16 mm
Макс. точност на обмена	0.2 mm
Макс. ъглова хлабина на челюст ах, ау	0.1 градус
Макс. хлабина на челюстите Sz	0.02 mm
Ротационна симетрия	0.2 mm
Точност при повторение хващач	0.05 mm
Брой челюсти	2
Вид задвижване	пневматичен
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Функция на хващача	Паралелен
Задържане на силата на захващане	без
Конструктивна структура	Наклонена равнина принудително направлявана последователност от движения
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	3 бар...8 бар
Работно налягане уплътняващ въздух	0 бар...0.5 бар
Макс. работна честота хващач	2 Hz
Мин. време за отваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	150 мсек
Мин. време за затваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	162 мсек
Макс. маса на всеки външен захващащ елемент	1340 g
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Обща сила на захващане при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) отваряне	1935 Б
Обща сила на захващане при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне	1856 Б

Характеристика	Стойност
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) отваряне	967 Б
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi) затваряне	928 Б
Масов инерционен момент	80.33 kgcm ²
Макс. сила върху челюстта Fz, статична	3000 Б
Макс. момент на челюст Mx статичен	120 Nm
Макс. момент на челюстите My, статичен	80 Nm
Макс. момент на челюстите Mz статичен	65 Nm
Интервал за допълнително смазване на водещи елементи	5 scycle
Тегло на продукта	3365 g
Начин на закрепване	по избор: с вътрешна резба и центрираща втулка с проходни отвори и центрираща втулка с проходен отвор и щифт пасван с вътрешна резба и пасван щифт
Пневматична връзка уплътняващ въздух	M5
Пневматична връзка	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал покриваща капачка	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото	Алуминий, анодиран
Материал на челюстите	Стомана, закалена