



# Компактен цилиндър DPCS-40-100-P

Специф. Номер: 1380711  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

| Белег                                             | Стойност                                                                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                               | 100 mm                                                                                       |
| Диаметър на буталото                              | 40 mm                                                                                        |
| Демпфериране                                      | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи                                        |
| Монтажна позиция                                  | по избор                                                                                     |
| Принцип на действие                               | двойнодействащ                                                                               |
| Край на буталния прът                             | Външна резба                                                                                 |
| Конструкция                                       | Бутало<br>Бутален прът<br>Тръба за цилиндър                                                  |
| Отчитане на позицията                             | без                                                                                          |
| Работно налягане                                  | 0.6 ... 10 bar                                                                               |
| Работна среда                                     | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                    |
| Забележка за работната и пилотната среди          | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                | 2 - Moderate corrosion stress                                                                |
| Температура на околната среда                     | -20 ... 80 °C                                                                                |
| Енергия на удара в крайните позиции               | 0.36 J                                                                                       |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад              | 633 N                                                                                        |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред             | 754 N                                                                                        |
| Движеща се маса                                   | 290 g                                                                                        |
| Тегло на продукта                                 | 797 g                                                                                        |
| Тип на закрепване                                 | по избор:<br>с проходен отвор<br>с резба                                                     |
| Пневматичен извод                                 | G1/8                                                                                         |
| Материал-забележка                                | RoHS konform                                                                                 |
| Информация за материала на капака                 | Алуминиева сплав                                                                             |
| Информация за материала на динамичните уплътнения | TPE-U(PU)                                                                                    |
| Информация за материала на буталния прът          | високолегирана стомана, неръждаема                                                           |
| Информация за материала на тръбата на цилиндъра   | Алуминиева сплав                                                                             |