

Манипулационен модул HSP-12-AS-AD

Номер на част: 533606

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Y-ход	52 mm...68 mm
Z-ход	20 mm...30 mm
Z-работен ход	15 mm
Демпфериране	Демпфер от двете страни променлива характеристична крива
Монтажно положение	Направляваща вертикално
Конструктивна структура	Задвижващ вал Направляваща кръстна принудително направлявана последователност от движения
Разпознаване на позиция	за датчик
Защита срещу превъртане/водач	Направляваща кръстна
Минимално време на такта	0.6 s
Точност при повторение	±0,01 mm
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане на задвижващия вал	1.25 Nm
Макс. аксиална сила върху задвижващия вал	18 Б
Макс. момент Mx, динамичен	1.1 Nm
Макс. момент Mx статичен	5 Nm
Макс. момент My динамичен	1.1 Nm
Макс. момент My, статичен	5 Nm
Макс. момент Mz динамичен	1.1 Nm
Макс. момент Mz статичен	5 Nm
Макс. полезен товар	0.5 kg
Макс. радиална сила върху задвижващия вал	45 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 Б
Тегло на продукта	2500 g
Държач преден блок	с отвор

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с отвор с канални щифтове
Материал на основната плоча	Алуминиева ковка сплав
Материал направляваща кръстна	Подобрена стомана
Материал на страничните капази	Алуминиева ковка сплав