


Манипуляционен модул HSP-25-AP-WL

Номер на част: 533620

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Максимален Z-ход модул за изчакваща позиция	25 mm
Y-ход	130 mm...170 mm
Z-ход	50 mm...70 mm
Z-работен ход	25 mm
Демпфериране	Демпфер от двете страни променлива характеристична крива
Монтажно положение	Направляваща вертикално
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Направляваща кръстна Въртящ модул Модул за изчакваща позиция по избор вляво принудително направлявана последователност от движения
Разпознаване на позиция	за датчик
Защита срещу превъртане/водач	Направляваща кръстна
Работно налягане	4 бар...8 бар
Минимално време на такта	1 s
Точност при повторение	±0,02 mm
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. момент Mx, динамичен	3.2 Nm
Макс. момент Mx статичен	15 Nm
Макс. момент My динамичен	3.2 Nm
Мах. момент My, статичен	15 Nm
Макс. момент Mz динамичен	3.2 Nm
Макс. момент Mz статичен	15 Nm
Макс. полезен товар	1.5 kg
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	65 Б
Тегло на продукта	6400 g

Характеристика	Стойност
Държач преден блок	с отвор
Начин на закрепване	с отвор с канални щифтове
Пневматична връзка модул за изчакваща позиция	M5
Пневматична връзка	M5
Материал на основната плоча	Алуминиева ковка сплав
Материал направляваща кръстна	Подобрена стомана
Материал на страничните капаци	Алуминиева ковка сплав