

Разпределител MS12N-EE

Номер на част: 535037

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на задействане	електрическо
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Ръчно задействане	с фиксация с бутон
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	предуправляем
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Работно налягане	3 бар...16 бар
Припокриване	положително припокриване
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	25000 l/min...32000 l/min
Продължителност на включване	100%
Характеристики на бобината	110 V AC: 50 Hz, пускова мощност 11,5 VA, задържаща мощност 8,9 VA 110 V AC: 60 Hz, пускова мощност 9,5 VA, задържаща мощност 6,2 VA 230 V AC: 50 Hz, пускова мощност 11,5 VA, задържаща мощност 9,1 VA 230 V AC: 60 Hz, пускова мощност 9,5 VA, задържаща мощност 6,4 VA 24 V DC: 4,5 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Посока на потока	не е реверсивна
Тегло на продукта	3800 g
Пневматична връзка 3	G1
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане