


Серводвигател EMMS-AS-190-MK-HS-ARB-S1

Специф. Номер: 1584957
Продукт излизащ от производство

без двигател

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Температура на околната среда	-10 ... 40 °C
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Отговаря на стандарта	IEC 60034
Клас на изолационна защита	F
Класификация по EN 60034-1	S1
Наблюдение на температурата	PTC-резистор
Клас на защита	IP65
Изпълнение на вала шпонка	DIN 6885 A 10 x 8 x 40
Система за електрическо свързване	Щекер
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Разрешение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Номинално работно напрежение DC	565 V
Номинално напрежение DC	565 V
Тип на превключването на намотките	Свързване звезда
Number of pole pairs	6
Стационарен въртящ момент	38.77 Nm
Номинален въртящ момент	22.63 Nm
Пиков въртящ момент	120 Nm
Номинални обороти	2,900 1/min
Макс. обороти	4,060 1/min
Номинална мощност на двигателя	6,880 W
Номинален ток, двигател	14.24 A
Пиков ток	88.2 A
Мотор-константа	1.589 Nm/A
Напрежителна константа, фаза към фаза	98.6 mVmin
Съпротивление между две фазови намотки	0.265 Ohm
Индуктивност между две фазови намотки	3.38 mH
Общ инерционен момент при подаване на захранването	80.6 kgcm2
Тегло на продукта	28,200 g
Допустимо аксиално натоварване на вала	250 N
Допустимо радиално натоварване на вала	1,080 N
Сензор за позиция на ротора	Резолвер

Белег	Стойност
Интерфейс за енкодер за позиция при въртене	Синусоидален/косинусоидален аналогов сигнал
Принцип на измерване на енкодера за позиция при въртене	индуктивен
Задържащ момент, спирачка	30 Nm
Работно напрежение DC спирачка	24 V
Консумация на енергия, спирачка	17 W
Инерционен момент, спирачка	3.6 kgcm ²
Цикли на превключване, задържаща спирачка	5 милиона задействания на празен ход (без работа при триене!)
Средно време между отказите, част от изделието	114 години, ротационен енкодер за позиция 4469 години, задържаща спирачка
Средно време между отказите при опасни приложения, част от изделието	228 години, енкодер за позиция на ротора
Energy efficiency	ENEFF (CN) / Class 2