


Филтър с активен въглен MS12-LFX-G-U

Номер на част: 537155

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Фиброфилтър
Работно налягане	0 бар...20 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Инертни газове
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Температура на флуида	5 °C...30 °C
Съдържание на остатъчно масло	0.003 mg/m ³
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	7000 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник със скрепителен ъгъл по избор:
Материал на покритието	POLYAMID
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на контролното прозорче в металния корпус	PC
Материал на уплътненията	NBR
Материал на филтъра	Активен въглен Влакна
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав
Материал контролен прозорец	PC