

## Свързващ кабел NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

Номер на част: 538223

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                                                  | Стойност                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Начин на закрепване                                             | 4-40 UNC-2B                                                |
| Тегло на продукта                                               | 670 g                                                      |
| Електрическо присъединяване 1                                   | Куплунг Sub-D, 25-полюсен                                  |
| Електрическо присъединяване 2                                   | отворен край, 15-жилно                                     |
| Номинално работно напрежение DC                                 | 24 V                                                       |
| Дължина на кабела                                               | 5 m                                                        |
| Характеристики на проводника                                    | Стандартно                                                 |
| Мин. радиус на огъване на кабела                                | 90 mm                                                      |
| Диаметър на кабела                                              | 9 mm                                                       |
| Структура на кабела                                             | 15 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                  |
| Клас защита                                                     | IP65<br>IP67<br>в монтирано състояние                      |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите | -5 °C...50 °C                                              |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)  | съгласно Директива RoHS на ЕС                              |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)                | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Сертификат за LABS                                              | VDMA24364-B2-L                                             |
| Указание за материала                                           | Съответствие с RoHS                                        |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                              | 2 - умерена опасност от корозия                            |
| Материал на кабелната обвивка                                   | PVC                                                        |
| Материал на тялото                                              | PBT                                                        |
| Материал на холендровата гайка                                  | POLYAMID                                                   |
| Материал на уплътненията                                        | TPE-O                                                      |