

## Разклонителен модул FRM-D-MINI

Номер на част: 170684

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Монтажно положение                                           | произволно                                                       |
| Конструктивна структура                                      | Разклонителен модул                                              |
| Работно налягане                                             | 0 МПа...1.6 МПа<br>0 бар...16 бар                                |
| Стандартен номинален дебит в основната посока на потока 1->2 | 3300 l/min                                                       |
| Работен флуид                                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Инертни газове |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 2 - умерена опасност от корозия                                  |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Температура на лагера                                        | -10 °C...60 °C                                                   |
| Клас за чистота на въздуха на изхода                         | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Инертни газове |
| Температура на флуида                                        | -10 °C...60 °C                                                   |
| Температура на околната среда                                | -10 °C...60 °C                                                   |
| Тегло на продукта                                            | 127 g                                                            |
| Пневматична връзка 3                                         | G1/4                                                             |
| Пневматична връзка 4                                         | G1/4                                                             |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                              |
| Материал на тялото                                           | Цинкова отливка под налягане                                     |