Направляващ модул
EAGF-V2-KF-80-100

Номер на част: 1725846



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	80
Ход	100 mm
Обратен ход	0 Em
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила Fy	2300 Б
Макс. сила сила Fy, статична	3120 Б
Макс. сила Fz	2300 Б
Макс. сила Fz, статична	3120 Б
Макс. момент Mx	170 Nм
Макс. момент Mx статичен	231 Nм
Макс. момент My	191 Nм
Max. момент My, статичен	259 Nм
Макс. момент Mz	191 Nм
Макс. момент Mz статичен	259 Nм
Придвижваща сила	40 Б
Движеща се маса	5910 g
Тегло на продукта	11277 g
Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm	54 mm
Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход	3.8 mm
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал планка	Стомана