


# Фин филтър LFMB-1/8-D-MINI-NPT

Номер на част: 173708

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                     | Стойност  |
|--|---|
| Серия  | D   |
| Размер   | Mini  |
| Финост на филтрация                                | 1 µm  |
| Кондензотделител                                   | ръчно с бутон   |
| Работно налягане                                   | 1 бар...16 бар  |
| Работен флуид                                      | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Инертни газове |
| Клас за чистота на въздуха на изхода               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Инертни газове |
| Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха | 500 l/min   |
| Мин. нормален дебит за клас на чистота на въздуха  | 150 l/min   |
| Ефективност на филтъра                             | 99.99 %   |
| Защита на обвивката                                | Предпазна метална чаша  |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                 | 2 - умерена опасност от корозия                                   |
| Сертификат за LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура на флуида                              | 1.5 °C...60 °C  |
| Температура на околната среда                      | -10 °C...60 °C  |
| Съдържание на остатъчно масло                      | 0.5 mg/m <sup>3</sup>   |
| Начин на закрепване                                | Вграждане проводник<br>със скрепителен ъгъл<br>по избор:          |
| Монтажно положение                                 | вертикално  |
| Пневматична връзка 1                               | 1/8 NPT   |
| Пневматична връзка 2                               | 1/8 NPT   |
| Материал на тялото                                 | Цинкова отливка под налягане                                      |
| Материал на филтъра                                | Боросиликатни влакна  |
| Материал чаша                                      | PC  |
| Указание за материала                              | Съответствие с RoHS   |