

# Разпределител HE-3/8-D-MIDI-NPT

Номер на част: 173895

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Размер на растерната решетка                                | 55 mm                                                                    |
| Конструктивна структура                                     | Бутален шибър                                                            |
| Начин на задействане                                        | ръчен                                                                    |
| Принцип на уплътняване                                      | променлив                                                                |
| Функция отработен въздух                                    | не може да се дроселира                                                  |
| Ръчно задействане                                           | няма                                                                     |
| Функция на разпределител                                    | 3/2 бистабилен                                                           |
| Работно налягане                                            | 0 МПа...1.6 МПа<br>0 бар...16 бар                                        |
| С-стойност                                                  | 15.7 l/sbar                                                              |
| b-стойност                                                  | 0.3                                                                      |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 3200 l/min                                                               |
| Продължителност на включване                                | 100%                                                                     |
| Работен флуид                                               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове        |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                      |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на флуида                                       | -10 °C...60 °C                                                           |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                           |
| Начин на закрепване                                         | Вграждане проводник<br>с принадлежности                                  |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                               |
| Посока на потока                                            | не е реверсивна                                                          |
| Тегло на продукта                                           | 511 g                                                                    |
| Пневматична връзка 1                                        | 3/8 NPT                                                                  |
| Пневматична връзка 2                                        | 3/8 NPT                                                                  |
| Пневматична връзка 3                                        | G1/4                                                                     |
| Клас за чистота на въздуха на изхода                        | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове        |
| Материал на уплътненията                                    | NBR                                                                      |

| Характеристика     | Стойност                        |
|--------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Алуминиева отливка под налягане |