

Дросел-обратен клапан GRLA-M5-QS-4-LF-C

Номер на част: 175056

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция вентилиращ дросел
Пневматична връзка 1	QS-4
Пневматична връзка 2	M5
Елемент за настройка	Шлицов винт
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	40 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока	50 l/min...75 l/min
Работно налягане	0.2 бар...10 бар 2.9 psi...145 psi
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Морска класификация	вж. сертификата
Монтажно положение	произволно
Нормален дебит в посока на дросела 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	80 l/min
Нормален дебит в обратна посока 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	100 l/min...150 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	1.5 Nm
Тегло на продукта	9 g
Материал резбова шийка	Месинг никелово покритие
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на освобождаващия пръстен	РОМ
Материал на регулиращия винт	Месинг
Материал на въртящ се съединител	Цинкова отливка под налягане