

Закрепване SMBR-8-10

Номер на част: 175092

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	10
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употреба. Изключени са платките, проводниците, електрическите съединители и бобините Металите с повече от 1% мед като компонент на сплавта са изключени от употреба. Изключение правят печатните платки, кабелите, електрическите съединители и намотките Металите с повече от 5% меддъл от масата са изключени от употреба. Изключени са платките, проводниците, електрическите съединители и бобините Металите с повече от 5% мед като компонент на сплавта са изключени от употреба. Изключение правят печатните платки, кабелите, електрическите съединители и намотките Металите с повече от 5% мед, цинк или никел дял от масата са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-20 °C...70 °C
Материал на профила	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	ПОМ