


Компактен цилиндър ADVU-125-40-A-P-A

Номер на част: 175767

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	40 mm
Ø на буталото	125 mm
Резба на буталния прът	M27x2
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Край на буталния прът	Външна резба
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	0.05 MPa...1 MPa 0.5 бар...10 бар 7.25 psi...145 psi
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KVK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Ударна енергия в крайните положения	3.3 J
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	6881 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	7363 Б
Движеща се маса при ход 0 mm	1317 g
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	63 g
Основно тегло при 0 mm ход	3426 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	168 g
Начин на закрепване	по избор: с отвор с принадлежности
Пневматична връзка	G1/4
Материал винтове с шайба	Стомана, поцинкована
Материал на капака	Алуминиева отливка под налягане, с лаково покритие

Характеристика	Стойност
Материал на динамичните уплътнения	NBR TPE-U(PU)
Материал на буталния прът	високолегирана стомана
Материал на тялото на цилиндър	Алуминиева ковка сплав