

Електроцилиндър EPCC-BS-45-250-3P-A

Номер на част: 5428866

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	45
Ход	250 mm
Резерв на хода	0 mm
Резба на буталния прът	M10x1,25
Обратен ход	100 Em
Диаметър на шпиндела	10 mm
Ход на шпиндела	3 mm/об.
Макс. ъгъл на усукване на буталния прът +/-	1 градус
Монтажно положение	произволно
Край на буталния прът	Външна резба
Вид на мотора	Стъпков мотор Серво-двигател
Разпознаване на позиция	за датчик
Конструктивна структура	Електроцилиндър със сачмено-винтово задвижване
Вид шпиндел	Задвижване сачмено-винтово
Защита срещу превъртане/водач	плъзгаща направляваща
Макс. ускорение	5 m/s ²
Макс. обороти	3600 1/мин
Макс. скорост	0.18 m/s
Макс. скорост на референтното придвижване	0.01 m/s
Точност при повторение	±0,02 mm
Продължителност на включване	100%
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Подходящ за производство на батерии с намалени стойности на Cu/ Zn/Ni (F1a)
Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14	Клас 9 съгласно ISO 14644-1
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 % без кондензация
Клас защита	IP40

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Ударна енергия в крайните положения	0.012 J
Макс. момент на задвижването	0.4 Nm
Макс. момент Mx	0 Nm
Макс. момент My	2.9 Nm
Макс. момент Mz	2.9 Nm
Макс. радиална сила върху задвижващия вал	180 Б
Макс. сила на подаване Fx	450 Б
Момент на празен ход на задвижването	0.08 Nm
Ориентировъчна стойност на полезен товар, хоризонтален	60 kg
Ориентировъчна стойност полезен товар, вертикално	30 kg
Масов инерционен момент JH на един метър ход	0.0503 kgcm ²
Масов инерционен момент JL на kg полезен товар	0.0023 kgcm ²
Масов инерционен момент JO	0.0109 kgcm ²
Интервал на сервизна поддръжка	Смазване през целия експлоатационен срок
Движеща се маса при ход 0 mm	179 g
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	4.9 g
Основно тегло при 0 mm ход	555 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	41 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба с принадлежности
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав гладко анодиран
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Материал ходова гайка	Стомана
Материал на шпиндела	Стомана за търкалящи лагери