


# Пневмоподготвяща група - комплект MSB6N-1/2:C3J4D1A1F3-WP

Номер на част: 543590

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                      | 6                                                                                                                                           |
| Серия                                                       | MS                                                                                                                                          |
| Фиксатор на задействането                                   | Въртящ бутон със заключване<br>заключване с принадлежности                                                                                  |
| Монтажно положение                                          | вертикално +/- 5°                                                                                                                           |
| Финост на филтрация                                         | 5 Em                                                                                                                                        |
| Кондензотделител                                            | напълно автоматичен                                                                                                                         |
| Конструктивна структура                                     | Разклонителен модул<br>Разпределител за плавно покачване на налягането<br>Реле за налягане<br>Разпределител<br>Филтър-регулатор с манометър |
| Функция на регулатор                                        | Изходно налягане постоянно<br>с компенсация на предварителното налягане<br>с вторично обезвъздушаване<br>с характеристики на обратен поток  |
| Защита на обвивката                                         | Пластмасова предпазна чаша                                                                                                                  |
| Индикатор за налягане                                       | с манометър                                                                                                                                 |
| Работно налягане                                            | 1.5 бар...12 бар                                                                                                                            |
| Диапазон на регулиране на налягането                        | 0.5 бар...12 бар                                                                                                                            |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 3000 l/min                                                                                                                                  |
| Характеристики на бобината                                  | 24 V DC: 1,5 W                                                                                                                              |
| Работен флуид                                               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове                                                                           |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)                                                                    |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                                                                                             |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                           |
| Температура на лагера                                       | -10 °C...60 °C                                                                                                                              |
| Годност за хранителни продукти                              | вж. Разширена информация за материала                                                                                                       |
| Клас за чистота на въздуха на изхода                        | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]                                                                                             |
| Температура на флуида                                       | 5 °C...60 °C                                                                                                                                |
| Температура на околната среда                               | 5 °C...60 °C                                                                                                                                |
| Тегло на продукта                                           | 3500 g                                                                                                                                      |

| Характеристика        | Стойност                        |
|-----------------------|---------------------------------|
| Начин на закрепване   | с принадлежности                |
| Пневматична връзка 1  | 1/2 NPT                         |
| Пневматична връзка 2  | 1/2 NPT                         |
| Пневматична връзка 3  | G1/2                            |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS             |
| Материал на тялото    | Алуминиева отливка под налягане |
| Материал чаша         | РС                              |