

Закрепване SMB-8-C

Номер на част: 1806790

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	за крепежна шина
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-40 °C...120 °C
Въртящ момент на затягане	0.2 Nm...0.6 Nm
Тегло на продукта	3.5 g
Начин на закрепване	затягане със стопорен винт
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема