


Въртящо задвижване DRVS-32-180-P

Номер на част: 1845720

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	32
Ъгъл на демпфериране	0.5 градус
Ъгъл на завъртане	0 градус...180 градус
Допустим радиус на упор	28 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Лопатка ротатор
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	Вал с цапфа
Работно налягане	0.2 MPa...0.8 MPa 2 бар...8 бар
Макс. честота на въртене при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Точност при повторение	1 градус
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 6 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. упорна сила	480 Б
Макс. аксиална сила	75 Б
Макс. радиална сила	200 Б
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 Nm
Допустим масов инерционен момент	0.02 kgm ²
Тегло на продукта	912 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на задвижващия вал	Стомана, с никелово покритие
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане, с лаково покритие