


Кръгъл цилиндър DSNU-1/2"-1"-P-A-B

Номер на част: 546386

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	1 инча
Ø на буталото	1/2"
Резба на буталния прът	10-32 UNF-2A
Въз основа на стандарт	ISO 6432
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Край на буталния прът	Външна резба
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	0.1 МПа...1 МПа 1 бар...10 бар
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-4 AF...176 AF
Ударна енергия в крайните положения	0.0516 ft-lbf
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), обратен ход	11.4 lbf
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред	15.3 lbf
Движеща се маса при ход 0 mm	0.653 oz
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	0.071 oz
Основно тегло при 0 mm ход	2.65 oz
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	0.141 oz
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка	10-32 UNF-2B
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)

Характеристика	Стойност
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото на цилиндър	високолегирана стомана, неръждаема