

Свързващ кабел KMP3-9P-08-

Номер на част: 18697

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	DIN 41652
Означение проводник	с принадлежности
Честота на свързване	50
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	Ъглов
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Sub-D
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	9
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	9
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	2x винт M3
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	10
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	9
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим ток при 40°C	3 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1 kV
Дължина на кабела	1 m...99 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите	30 mm
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	75 mm
Диаметър на кабела	7.15 mm
Допуск за диаметър на кабела	± 0,3 mm
Структура на кабела	10 x 0,34 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.34 mm ²
Краища на жиля	отрязани с тъп връх
Клас защита	IP65

Характеристика	Стойност
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...70 °C
Температура на лагера	-25 °C...75 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Материал на кабелната обвивка	PVC
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал на тялото	POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал щекерни контакти	Медна сплав със златно покритие