



Паралелен хващач HGPP-20-A-G1

Номер на част: 187874

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20
Ход на една челюст	7.5 mm
Макс. точност на обмена	0.1 mm
Макс. ъглова хлабина на челюст ах, ау	0 градус
Макс. хлабина на челюстите Sz	0 mm
Ротационна симетрия	0.05 mm
Точност при повторение хващач	0.02 mm
Брой челюсти	2
Вид задвижване	пневматичен
Начин на функциониране	двойнодействащ
Функция на хващача	Паралелен
Задържане на силата на захващане	при отваряне
Конструктивна структура	Зъбна рейка/пиньон
Разпознаване на позиция	за Hall-сензор за индуктивни сензорни елементи
Работно налягане	5 бар...8 бар
Макс. работна честота хващач	4 Hz
Мин. време за отваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	45 msec
Мин. време за затваряне при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	92 msec
Макс. маса на всеки външен захващащ елемент	200 g
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Масов инерционен момент	6.71 kgcm ²
Макс. сила върху челюстта Fz, статична	220 B
Макс. момент на челюст Mx статичен	14 Nm
Макс. момент на челюстите My, статичен	14 Nm
Макс. момент на челюстите Mz статичен	14 Nm
Тегло на продукта	611 g

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал покриваща капачка	ПОМ
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав, твърдо анодирана
Материал на челюстите	Алуминиева ковка сплав, с никелово покритие