


Дросел-обратен клапан VFOV-LE-G18-Q8

Специф. Номер: 549157

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан
Пневматичен извод 1	QS-8
Пневматичен извод 2	G1/8
Тип на задействане	ръчно
Регулиращ елемент	Въртяща глава
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	0 ... 325 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	170 ... 330 l/min
Работно налягане	0.2 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Монтажна позиция	по избор
Стандартен дебит в посоката на дроселиране 6 -> 0 bar	0 ... 510 l/min
Стандартен дебит в посоката на блокиране 6 -> 0 bar	320 ... 600 l/min
Температура на складиране	-10 ... 40 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	3 Nm
Тегло на продукта	12 g
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на уплътненията	NBR
информация за материала на бутона за настройка	РА-усилен
Информация за материала, кух болт	Алуминиева сплав елоксиран
Информация за материала на освобождаващия пръстен	POM
Информация за материала на шарнира	РА-усилен