


Позициониращ сензор SMH-S1-HGPP20/25

Номер на част: 189042

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	за хващач
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Измервана величина	Позиция
Принцип на измерване	магнитен Hall
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Устойчивост на късо съединение	не
Устойчивост на претоварване	няма
Изходен сигнал	аналогов
Защита от неправилна полярност	не
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Кабел с щекер
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	4
Посока на изхода връзка	надлъжно
Материал щекерни контакти	Месинг, позлатено покритие
Дължина на кабела	0.5 m
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Начин на закрепване	завинтване към хващача
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	20 g
Цвят на тялото	черен
Материал на тялото	Епоксидна смола Месинг, никелиран POLYAMID POM PUR
Клас защита	IP65
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L