



# Спирателен кран HE-3A-3/8-QS-5/16-U

Номер на част: 190874

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 3/2 бистабилен                                                                |
| Избор на допълнителна функция                               | с функция за отвеждане на отработения въздух                                  |
| Пневматична връзка 1                                        | QS-5/16                                                                       |
| Пневматична връзка 2                                        | 3/8 NPT                                                                       |
| Начин на задействане                                        | ръчен                                                                         |
| Начин на закрепване                                         | Директно закрепване през отвор<br>Директно закрепване чрез резба<br>по избор: |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 478.8 l/min                                                                   |
| Номинален диаметър                                          | 3.6 mm                                                                        |
| Работно налягане                                            | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар                                      |
| Температура на околната среда                               | 0 °C...60 °C                                                                  |
| Материал на тялото                                          | Подсилен с PBT                                                                |
| Работен флуид                                               | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]                               |
| Функция отработен въздух                                    | не може да се дроселира                                                       |
| Принцип на уплътняване                                      | променлив                                                                     |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                                    |
| Конструктивна структура                                     | Бутален шибър                                                                 |
| Вид управление                                              | директно                                                                      |
| Посока на потока                                            | не е реверсивна                                                               |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)      |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                               |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B2-L                                                                |
| Категория чистота на помещението                            | Клас 4 съгласно ISO 14644-1                                                   |
| Температура на флуида                                       | 0 °C...60 °C                                                                  |
| Тегло на продукта                                           | 48 g                                                                          |
| Пневматична връзка 3                                        | без улавяне                                                                   |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                           |
| Материал на уплътненията                                    | NBR                                                                           |