



Усилвател на налягане DPA-40-10-CRVZS5

Номер на част: 552930

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ø на буталото	40 mm
Обем	5 l
Монтажно положение	Кондензотделител надолу
Конструктивна структура	Редуктор с две бутала с резервоар за съгъстен въздух с манометър с обратен клапан
Индикатор за налягане	с манометър
Изходно налягане 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 бар...10 бар 65.25 psi...145 psi
Работно налягане	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 бар...8 бар 36.25 psi...116 psi
Диапазон на регулиране на налягането	0.45 MPa...1 MPa 4.5 бар...10 бар 65.25 psi...145 psi
Входно налягане 1	2 бар...8 бар 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за съоръжения под налягане
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KVK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагер	5 °C...60 °C
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане кондензотделител	27 Nm
Тегло на продукта	7300 g
Начин на закрепване	с канални щифтове
Пневматична връзка 1	QS-10

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 2	KD4
Пневматична връзка 3	Шумозаглушител
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на резервоара за сгъстен въздух	високолегирана стомана, неръждаема