

Контролер за плавно спиране SPC11-MTS-AIF

Номер на част: 192218

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Архивиране на данни	Флаш памет
Управляващи сигнали	Вход Remote/Teach/ляво/дясно Вход позиция 1/2/3/4 Изход Error-Ready Изход позиция 1/2/3/4
Дисплей	3-позиционна Цвят червен Седемсегментен дисплей
Контролни елементи	3 бутона Клавиатура сензитивна
Защита с предпазители на изходите	електронна макс. ток на задействане 500 mA чрез сбора на всички изходи
Брой цифрови изходи	5
Брой цифрови входове	8
Изпълнение на изходите	съгласно IEC 61131-2 положителна логика (PNP) без галванично изолиране
Изпълнение на входовете	съгласно IEC 61131-2 положителна логика (PNP) без галванично изолиране
Време за възстановяване входове	20 мсек
Макс. консумация на ток с пропорционален разпределител	1.1 A
Макс. консумация на ток без пропорционален разпределител	70 mA
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумиран ток вход	4 mA
Допустим ток на всеки изход	0.1 A
Допустими колебания на напрежението	+/- 25 %
Одобрение	RCM Mark
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Устойчивост на непрекъснати удари съгласно DIN/IEC 68, част 2-82	тествана съгласно ниво на тежест 2
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L

Характеристика	Стойност
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 % без кондензация
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Устойчивост на вибрации съгласно DIN/IEC 68, част 2-6	тествана съгласно ниво на тежест 1
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	400 g
Електр. присъед. раб.напр., входове и изходи	15-полюсно SUB-D Щекер
Електрическо присъединяване пропорционален разпределител	7-полюсно
Електрическо присъединяване измервателна система	6-полюсно
Дължина на кабела	0.3 m