

Опорен елемент YSRWJ-8-14-A

Номер на част: 192966

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	8
Ход	14 mm
Демпфериране	саморегулиращо се променлива характеристична крива
Монтажно положение	произволно
Фино регулиране	0.03 mm
Разпознаване на позиция	за датчик
Макс. скорост в момента на удара	3 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.2 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	1 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Дължина на демпфиране	14 mm
Макс. упорна сила	500 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	3 J
Макс. консумация на енергия на час	21000 J
Макс. остатъчна енергия	0.02 J
Възвратна сила	3.5 Б
Тегло на продукта	110 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Месинг никелово покритие
Материал на буталния прът	високолегирана стомана