

Опорен елемент YSRWJ-5-8-A

Номер на част: 192968

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	5
Ход	8 mm
Демпфериране	саморегулиращо се променлива характеристична крива
Монтажно положение	произволно
Фино регулиране	0.03 mm
Разпознаване на позиция	за датчик
Макс. скорост в момента на удара	2 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.2 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	1 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Дължина на демпфиране	8 mm
Макс. упорна сила	200 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	1 J
Макс. консумация на енергия на час	10000 J
Макс. остатъчна енергия	0.01 J
Възвратна сила	1 Б
Тегло на продукта	45 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Месинг никелово покритие
Материал на буталния прът	високолегирана стомана