


Аналогов модул CPX-4AE-TC

Номер на част: 553594

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок и технология на присъединяване) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	46 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия (в монтирано състояние)
Макс. дължина на проводника	50 m екранирана
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID PC
Светодиодни дисплеи	1 Обща диагностика 4 Диагностика на канал
Диагностика	Скъсване на проводник за всеки канал Нарушаване на граничната стойност за всеки канал Грешка при параметризирането
Параметризация	Контрол на граничната стойност за всеки канал Компенсация на неработещите места Мерна единица Изглаждане на измерената стойност Тип сензор за всеки канал Контрол за скъсване на проводник на всеки канал
Вътрешно време на цикъла	250 ms
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	30 mA
Брой входове	4
Макс. съпротивление на проводника	10 ома/проводник
Формат на данните	15 бита + знак отпред Двоично представяне в десети от градуса
Точност при повторение	0,05 % при 25 °C
Граница на основна грешка при 25 °C	±0,4 %
Допустима грешка при употреба, съотнесена към диапазона на околната температура	±0,6 %

Характеристика	Стойност
Вид сензорен елемент	Тип В Тип Е Тип J Тип K Тип N Тип R Тип S Тип T
Разделяне на потенциалите канал - канал	не
Разделяне на потенциалите канал - Вътрешна Bus	да
Защита с предпазители (късо съединение)	вътрешен електронен предпазител за всеки канал