

Дросел GRO-QS-4

Номер на част: 193972

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция на дросел
Пневматична връзка 1	QS-4
Пневматична връзка 2	QS-4
Елемент за настройка	Винт накатен
Начин на закрепване	по избор: Вграждане преден блок с отвор с принадлежности
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	110 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока	165 l/min
Работно налягане	0 бар...10 бар
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Монтажно положение	произволно
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	12 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на освобождаващия пръстен	РОМ
Материал глава накатена	Подсилен с POLYAMID
Материал на регулиращия винт	високолегирана стомана