

# Дросел GRO-QS-6

Номер на част: 193973

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                 | Стойност                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                       | Функция на дросел                                                                                          |
| Пневматична връзка 1                           | QS-6                                                                                                       |
| Пневматична връзка 2                           | QS-6                                                                                                       |
| Елемент за настройка                           | Винт накатен                                                                                               |
| Начин на закрепване                            | Вграждане преден блок<br>с отвор<br>с принадлежности<br>по избор:                                          |
| Стандартен номинален дебит в посока на дросела | 245 l/min                                                                                                  |
| Стандартен номинален дебит в обратна посока    | 430 l/min                                                                                                  |
| Работно налягане                               | 0 бар...10 бар                                                                                             |
| Температура на околната среда                  | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Материал на тялото                             | Подсилен с POLYAMID                                                                                        |
| Взривозащита                                   | Спазване на указаниято в сертификата<br>Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX) |
| Монтажно положение                             | произволно                                                                                                 |
| Работен флуид                                  | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                           |
| Указание за работен/управляващ флуид           | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)                                   |
| Сертификат за LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Температура на флуида                          | -10 °C...60 °C                                                                                             |
| Тегло на продукта                              | 22 g                                                                                                       |
| Указание за материала                          | Съответствие с RoHS                                                                                        |
| Материал на уплътненията                       | NBR                                                                                                        |
| Материал на освобождаващия пръстен             | POM                                                                                                        |
| Материал глава накатена                        | Подсилен с POLYAMID                                                                                        |
| Материал на регулиращия винт                   | високолегирана стомана                                                                                     |