


Електромагнитен разпределител CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT

Номер на част: 556380

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	2/2 отворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	300 l/min
Пневматична работна връзка	Присъединителна плоча
Работно напрежение	24 V DC
Работно налягане	-0.9 бар...10 бар
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на връщане в изходно състояние	пневматична пружина
Номинален диаметър	5 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Ръчно задействане	с бутон
Вид управление	предуправляем
Захранване с управляващ въздух	външно
Посока на потока	реверсивна
Указание относно за принудителната динамизация	Честота на превключване минимум 1/месец
Управляващо налягане	3 бар...8 бар
b-стойност	0.34
C-стойност	2.05 l/sbar
Време за превключване изкл.	14 msec
Време за превключване вкл.	10 msec
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	185 g
Начин на закрепване	завинтване
Връзка за управляващ изходящ въздух 82/84	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 2	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 3	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 4	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 5	Присъединителна плоча
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR TPE-O
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане