


Входящ модул CPX-8DE

Номер на част: 195750

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок и технология на присъединяване) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	39 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	в зависимост от колекторната плоча
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия (в монтирано състояние)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID PC
Светодиодни дисплеи	1 Обща диагностика 8 Състояние на канала
Диагностика	Късо съединение/претоварване за всеки канал
Параметризация	Време за стабилизиране на входа Време за удължаване на сигнала Поведение след късо съединение Контрол модул
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	По принцип 15 mA
Брой входове	8
Характеристика на входовете	IEC1131-T2
Ниво на превключване	Сигнал 0: $\leq 5\text{ V}$ Сигнал 1: $\geq 11\text{ V}$
Логика на превключване, входове	PNP (положително превключване)
Време за стабилизиране на входа	3 ms (с възможност за параметризиране 0,1 ms, 10 ms, 20 ms)
Макс. сумарен ток на входовете на един модул	1 A
Разделяне на потенциалите канал - канал	не
Разделяне на потенциалите канал - Вътрешна Bus	не
Защита с предпазители (късо съединение)	вътрешен електронен предпазител на всеки модул