

Компактен цилиндър ADN-4"- -

Номер на част: 557171

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	0.039 инча...19.7 инча
Ø на буталото	4 "
Въз основа на стандарт	ISO 21287
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Профилна тръба
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	Удължена външна резба на буталния прът Удължен бутален прът Със защита срещу превъртане Висока антикорозионна защита Подсилен бутален прът Непрекъснат бутален прът Непрекъснат, кух бутален прът Топлоустойчиви уплътнения, макс. 120 °C едностранен бутален прът
Защита срещу превъртане/водач	квадратен бутален прът
Работно налягане	0.1 МПа...1 МПа 1 бар...10 бар 14.5 psi...145 psi
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия 3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-4 AF...248 AF
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), обратен ход	992.981 Б
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред	1017 lbf...1059 lbf
Начин на закрепване	по избор: с отвор с вътрешна резба с принадлежности

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка	1/8 NPT
Материал винтове с шайба	Стомана
Материал на буталния прът	високолегирана стомана
Материал на тялото на цилиндър	Алуминиева ковка сплав, гладко анодирана