

# Компактен цилиндър ADNGF-1 1/4"-3"-P-A

Номер на част: 557240

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                           | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                                      | 3 инча                                                                   |
| Ø на буталото                                            | 1 1/4"                                                                   |
| Въз основа на стандарт                                   | ISO 21287                                                                |
| Демпфериране                                             | еластични демпферни пръстени/планки от двете страни                      |
| Монтажно положение                                       | произволно                                                               |
| Конструктивна структура                                  | Бутало<br>Бутален прът<br>Профилна тръба                                 |
| Разпознаване на позиция                                  | за датчик                                                                |
| Защита срещу превъртане/водач                            | Водеща шина с носач                                                      |
| Работно налягане                                         | 0.1 МПа...1 МПа<br>1 бар...10 бар                                        |
| Начин на функциониране                                   | двойнодействащ                                                           |
| Работен флуид                                            | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                           |
| Указание за работен/управляващ флуид                     | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                       | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на околната среда                            | -4 AF...176 AF                                                           |
| Ударна енергия в крайните положения                      | 0.295 ft-lbf                                                             |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), обратен ход | 93.3 lbf                                                                 |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред  | 109 lbf                                                                  |
| Движеща се маса при ход 0 mm                             | 4.32 oz                                                                  |
| Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход           | 1.35 oz                                                                  |
| Основно тегло при 0 mm ход                               | 11.6 oz                                                                  |
| Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход                     | 0.602 oz                                                                 |
| Начин на закрепване                                      | по избор:<br>с отвор<br>с вътрешна резба<br>с принадлежности             |
| Пневматична връзка                                       | 1/8 NPT                                                                  |
| Материал винтове с шайба                                 | Стомана                                                                  |
| Материал на капака                                       | Алуминиева ковка сплав, анодирана                                        |

| Характеристика                     | Стойност                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Материал на уплътненията           | NBR                                      |
| Материал на динамичните уплътнения | TPE-U(PU)                                |
| Материал на крайната плоча         | Алуминиева ковка сплав, анодирана        |
| Материал на буталния прът          | високолегирана стомана                   |
| Материал на тялото на цилиндър     | Алуминиева ковка сплав, гладко анодирана |