


Електромагнитен разпределител МОСН-3-1/8

Номер на част: 2211

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 отворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	70 l/min
Пневматична работна връзка	G1/8
Работно налягане	0 МПа...0.7 МПа 0 бар...7 бар
Конструктивна структура	Тарелков вентил с възвратна пружина
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Клас защита	IP65
Номинален диаметър	2.5 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Ръчно задействане	с фиксация
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Време за превключване изкл.	13 msec
Време за превключване вкл.	12 msec
Продължителност на включване	100%

Характеристика	Стойност
Характеристики на бобината	110 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 30,0 VA, задържаща мощност 22,0 VA 110 V DC: 12,7 W 120 V AC: 60 Hz, пускова мощност 30,0 VA, задържаща мощност 22,0 VA 12 V AC: 50 Hz, пускова мощност 30,0 VA, задържаща мощност 22,0 VA 12 V DC: 11,7 W 220 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 30,0 VA, задържаща мощност 22,0 VA 220 V DC: 15,0 W 240 V AC: 50 Hz, пускова мощност 30,0 VA, задържаща мощност 22,0 VA 240 V DC: 17,9 W 24 V AC: 50 Hz, пускова мощност 30,0 VA, задържаща мощност 22,0 VA 24 V DC: 11,0 W 380 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 30,0 VA, задържаща мощност 22,0 VA 42 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 30,0 VA, задържаща мощност 22,0 VA 42 V DC: 12,0 W 48 V AC: 50 Hz, пускова мощност 30,0 VA, задържаща мощност 22,0 VA 96 V DC: 11,0 W
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Температура на лагера	-40 °C...100 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-5 °C...40 °C
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS