

Bus-възел CPX-FB37

Номер на част: 2735960

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Протокол	EtherCAT
Размери Ш x Д x В	(вкл. свързващ блок) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	125 g
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Клас на устойчивост на корозия KVK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Светодиоден индикатор, специфичен за продукта	M: Modify, параметризиране PL: захранване с товар PS: Захранване на електрониката, захранване на сензори SF: Системна грешка
Светодиоден индикатор, специфичен за bus	Error: Грешка в комуникацията LA X1: мрежа активна порт 1 LA X2: мрежа активна порт 2 Run: Статус на комуникация
Специфична за устройството диагностика	Диагностика, насочена към каналите и модулите Ниско напрежение модули Диагностична памет
Контролни елементи	DIL превключвател
Bus-интерфейс	2x куплунг, M12x1, 4-полюсен, D-кодиран
Максимален обем адреси входове	128 байт
Максимален обем адреси изходи	128 байт
Параметризация	Поведение при диагностика Failsafe реакция Приемане на данни на канали Настройка на сигнала Параметри на системата
Бодова скорост	100 Mbit/s
Поддръжка на конфигурацията	ESI файл

Характеристика	Стойност
Допълнителни функции	Ацикличен достъп до данни чрез Feldbus Диагностика обект Emergency Message Режим на съвместимост с FB38 Modular Device Profile (MDP) Възможност за изобразяване на състоянието на системата чрез процесни данни Variables PDO Mapping Допълнителен диагностичен интерфейс за контролни панели
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение	Тип. 100 mA