


# Контролер за двигател SFC-LACI-VD-10-E-H2-DN

Специф. Номер: 562852

FESTO

за параметриране и позициониране на на електрически цилиндри  
с линейни мотори DNCE-...-LAS и DFME-...-LAS.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Операционен режим на контролера	адаптивен регулатор на състоянието
датчик за положение	Енкодер
Мрежов филтър	интегриран
Защитна функция	IIт наблюдение Следене на тока Отчитане на пад на напрежението Наблюдение на грешка от приплъзване Софтуерно отчитане на крайна позиция
Дисплей	128 x 64 пиксела LED Графичен-LCD-дисплей
Елементи за управление	4 бутона
Bus - затварящ резистор	120 Ohm, външно
Свойства на цифровите логически изходи	конфигурируем Неизолиран електрически
Мах ток, цифрови логически изходи	1 A
Мах. напрежение на междинна верига DC	48 V
Номинална мощност на контролера	480 VA
Номинално напрежение DC, захранване на логиката	24 V
номинално напрежение DC	48 V
номинален ток товар	10 A
Ефективен номинален ток за фаза	10 A
Интерфейс за конфигуриране на параметрите	RS232 (38400 Baud) Конфигуриране на параметрите и пускане в действие
Пикова мощност	960 VA
върхов ток товарно захранване	20 A
върхов ток логическо захранване	3.8 A
Пиков ток за фаза, ефективен	15 A
допустим обхват на товарно захранване	+5 %/ -10 %
Допустим обхват на напрежението за логиката	± 10 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 % некондензиращ
Клас на защита	IP54
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Разрешение	C-Tick
Тегло на продукта	1,300 g
Брой цифрови логически изводи 24 V DC	3
Брой цифрови логически входове	3
Комуникационен профил	FHPP
Процесен интерфейс	DeviceNet

Белег	Стойност
спецификация логически вход	IEC 61131
Работен обхват на логически вход	24 V
Изход на интерфейса на енкодера, характеристики	BISS
Вход на интерфейса на енкодера, характеристики	RS485/RS422
Свойства на логическите входове	гальванично разделен
Vis-извод	9-пинов Щекер Sub-D
Fieldbus свързване	DeviceNet
Макс. скорост на предаване Fieldbus	1 Mbit/s
Тип на закрепване	с шина с монтаж на стена/повърхност
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform