

Лагерна опора LSNSG-40

Номер на част: 31748

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	1.5 kN
Тегло на продукта	160 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Стомана поцинкован
Материал шарнирен лагер	Стомана PTFE