


Съединителен кабел NEBC-M9W5-K-5-N-LE3

Номер на част: 563712

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Означение проводник	с принадлежности
Тегло на продукта	250 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	5
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	ъглов
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	M9x0,5
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	5
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 2, вид закрепване	Блокировка винтова
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	1.6 A
Указание за макс. токов товар при 40 °C	2,3 A за 0,34 mm ² 3,6 A за 0,49 mm ²
Устойчивост на импулсно напрежение	0.5 kV
Екраниране	да
Дължина на кабела	5 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	75 mm
Диаметър на кабела	5.5 mm
Структура на кабела	2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,34 mm ² + 0,49 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ²

Характеристика	Стойност
Краища на жила	Кабелен накрайник
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	1
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	светлосив
Материал на тялото	POLYAMID PBT TPE-U(PUR)
Цвят на тялото	черен
Материал винтова блокировка	Месинг, никелиран
Материал щекерни контакти	Бронз със златно покритие Месинг, позлатено покритие
Материал изолационна обвивка	TPE-U(PUR)