


# Филтър с активен въглен MS9-LFX-G-U

Номер на част: 564038

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                     | Стойност                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Размер                                             | 9                                               |
| Серия                                              | MS                                              |
| Монтажно положение                                 | вертикално +/- 5°                               |
| Конструктивна структура                            | Филтър с активен въглен                         |
| Работно налягане                                   | 0 бар...20 бар                                  |
| Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха | 6500 l/min                                      |
| Работен флуид                                      | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:4:2] |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                 | 2 - умерена опасност от корозия                 |
| Сертификат за LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура на лагера                              | -10 °C...60 °C                                  |
| Клас за чистота на въздуха на изхода               | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:4:1] |
| Температура на флуида                              | 5 °C...30 °C                                    |
| Съдържание на остатъчно масло                      | 0.003 mg/m3                                     |
| Температура на околната среда                      | -10 °C...60 °C                                  |
| Тегло на продукта                                  | 2000 g                                          |
| Начин на закрепване                                | Вграждане проводник с принадлежности по избор:  |
| Пневматична връзка 1                               | Батериен модул                                  |
| Пневматична връзка 2                               | Батериен модул                                  |
| Материал на покритието                             | POLYAMID                                        |
| Материал на уплътненията                           | NBR                                             |
| Материал на филтъра                                | Активен въглен                                  |
| Материал на тялото                                 | Алуминиева отливка под налягане                 |
| Материал чаша                                      | Алуминиева ковка сплав                          |
| Материал контролен прозорец                        | POLYAMID                                        |